

BOOTSMANNSTUHL


B. Y. Leglain ©



B. Y. Leglain ©



Yann Georges ©



Bootsmannstuhl

11702

- Besteht aus äußerst reißfestem Polyester.
- Sitz 39 x 18 cm.
- Schrittgurt und verstellbarer Rückengurt.
- 2 Werkzeugtaschen.
- Maximale Arbeitslast : 700 kg*.

Bootsmannstuhl Comfort®

10470

- Schluß mit hochgestreckten Armen und den unbequemen Körperstellungen : jetzt können Sie bequem, sicher und in optimalem Gleichgewicht am Masttop arbeiten.
- Durch die Verstellung des Rückengurts kann die Rückenposition verändert werden; mit der Einstellung des Schrittgurts erreicht man die ideale Ausgleichstellung zwischen Rücken und Beinen. Beide Gurte verhindern natürlich das Herausfallen. Der Comfort-Bootsmannstuhl besitzt 2 Taschen: eine mit 2 Fächern und mit Gummihalterungen für Werkzeug. Die zweite Tasche ist so geräumig, daß größere Werkzeuge, wie Hammer, Metallsäge usw. verstaut werden können. Die große Tasche kann außerdem zum Transportieren oder Verstauen des Bootsmanstuhls benutzt werden.
- Aus doppelt beschichtetem PVC-Stoff, 390 G/m².
 - 40 mm breite Gurte.
 - Sitz : 39 x 18 cm.
 - Maximale Arbeitslast : 700 kg*.

Bootsmannstuhl Pro

12748

- Gleiche Charakteristika wie bei dem Modell Comfort, nur mit verstärktem Stoff, Gurten und Nähten, sowie einem grösserem Sitz.
- Die äußerst umhüllende Form bietet einen perfekten Schutz für den Rücken und die Nieren und ermöglicht ein längeres Verbleiben am Masttop in perfektem Gleichgewicht und vollständiger Sicherheit. Die große elastische Werkzeugtasche verstaut leicht alles notwendige Werkzeug.
- Aus doppelt beschichtetem PVC-Stoff, 500 G/m².
 - 50 mm breite Gurte.
 - Sitz : 42 x 22 cm.
 - Maximale Arbeitslast : 700 kg*.

* Die angegebene maximale Arbeitslast ist diejenige des schwächsten Bestandteils, d. h. das Brett.
Außer dem Brett widerstehen die Grundbestandteile alle unserer Bootsmanstühle Belastungen von 1000 bis 2000 kg.
Diese Werte garantieren Ihnen vollständige Sicherheit, sogar bei dem unwahrscheinlichen Fall des Auseinanderbrechens des Brettes.



Klappbare Maststufe

29446

Profilierte Maststufe aus glänzendem Edelstahl. Wird sie nicht benutzt, so legt sie den Masten entlang an und erzeugt weder Vibration noch Lärm. Die gezahnte Oberfläche und das Abweiser-Endstück vermeiden ein Abrutschen des Fußes. Jede Maststufe wird mit 4 Nieten ø 5 mm angebracht, der Abstand zwischen 2 Stufen beträgt 50 cm.

Wichtig : Benutzen Sie die Maststufen nur zusammen mit einem Bootsmanstuhl. Beim Besteigen des Mastens, sollte die Sicherheit von allen anderen Dingen Vorrang haben.

